

# MO-L001 LEDフィラメント電球 取扱説明書

本製品は家庭用です。下記の器具には使用できません。

●調光機能のついた照明器具や回路【調光：電球の明るさを変える機能】（100%点灯も使用不可）●誘導灯・非常用照明器具としての使用●水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具●断熱材施工器具（SB、SGL、SG形表示器具）●密閉形器具や密閉に近い器具●人感センサー、明るさセンサー、遅れスイッチなど付いた器具●屋外、水滴がかかる場所にある器具●直流電源●そのほか使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できない、または寿命が短くなる場合があります。



**警告**

誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



**注意**

誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

## 安全上のご注意

本製品を安全にご使用していただくため、ご使用前に本項目【安全上のご注意】を必ずよくお読みになり、十分にご理解していただいたうえで、ご使用を開始してください。



**警告**

●紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。火災・器具過熱の原因となります。●直流電源では絶対に使用しないでください。破損・発煙の原因となります。●取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。感電の原因となります。



**注意**

●水滴のかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。破損・絶縁不良の原因となります。●LED電球はソケットに確実に取り付けてください。落下し、破損、怪我の原因となります。●落としたり、物をぶつかけたり、傷をつけたり、無理な力を加えたりしないでください。破損・怪我の原因となります。特に器具清掃の際はご注意ください。●点灯中や消灯後しばらくはLED電球が熱いので触れないでください。やけどのおそれがあります。●水洗いや分解、改造はしないでください。発火や異常動作により怪我をするおそれがあります。LEDなどは交換できません。●安全上、LED電球を直視することはおやめください。●周波数50Hz、60Hz以外の電源では使用しないでください。●LED素子にはバラツキがあるため、同じ形名商品でも光色、明るさが異なる場合があります。●屋内用、交流電源100V用です。●器具で指定された消費電力以下LED電球をご使用ください。短寿命の原因となります。

## 使用上のご注意

ラジオやテレビなどの音響及び映像機器の近くで点灯すると、雑音が入る場合があります。

## アフターサービス

### ●保証書

必ず販売店印及びお買い上げ日をご確認のうえ、お買い上げの販売店から受け取り、内容をよくお読みの上、大切に保管してください。※通信販売などでお買い上げの場合は、販売店の購入明細、日付の入った代金引換の領収書などが販売店印の代わりとなりますので、大切に保管してください。

### ●アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または、弊社カスタマーサポートセンターにご相談ください。補修用性能部品の保有期間は生産終了後5年です。

## カスタマーサポートセンター

### WEBからのお問い合わせ



受付時間外のお問い合わせはお問い合わせフォームにて受け付けております。  
▶[lifeonproducts.co.jp/contact/form2](http://lifeonproducts.co.jp/contact/form2)  
※返信は受付時間内での対応となります。予めご了承ください。

### TEL

お電話でのお問い合わせはこちら

お問い合わせの前に・・・

取扱説明書内の「故障かな?」にあてはまりませんか?

症状をご確認のうえ、お問い合わせください。

### 消耗品・部品のご注文



下記公式サイトにて消耗品及び部品のご注文を承っております。  
▶[lifeonproducts-online.com](http://lifeonproducts-online.com)

ご購入後のお問い合わせにつきましては、以下の項目をご確認のうえお問い合わせください。

■品番 ■色 ■お買い上げ店名 ■お問い合わせ内容 ■お買い上げ日

▶ **0570-080856** **受付時間** 10:00～17:00  
(土日祝、弊社休業日を除く)

※時間帯により、電話が集中し、つながりにくい場合がございます。予めご了承ください。

※電話番号をお確かめのうえ、おかけ間違いのないようご注意ください。

※電話番号・受付時間などについては、変更になる場合がございます。

### WEB



弊社ウェブサイトにて製品情報及び製品サポート情報をご確認いただけます。  
▶[lifeonproducts.co.jp](http://lifeonproducts.co.jp)

### カスタマーサポートセンター

〒550-0015 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ッ橋スタービル8F

## 仕様

形式	WH: LDA4N-G YL: LDA4L-G
区分名	WH: 昼白色 YL: 電球色
品番	WH: MO-L001-WH YL: MO-L001-YL
消費電力	4W
電圧	AC100V 50/60Hz
口金	E26
全光束(約)※1	WH: 562lm YL: 524lm

エネルギー消費効率(約)	WH: 150.8lm/W YL: 129lm/W
色温度(約)	WH: 5000K YL: 2700K
演色性(約)	WH: 85 YL: 83
定格寿命(約)※2	25000時間
寸法(約)	60×60×104mm
重量(約)	29g
材質	ガラス、アルミニウム

※1 光の色と広がり方(配光)は電球とは異なります。※2 表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

製品の仕様や詳細は改良の為、予告なく変更される場合があります。製品と印刷物とは若干色味が異なる場合がございます。予めご了承ください。